

MÁQUINA DE CORTAR PLEX Y HACER MOLDES VERAPID

De construcción fuerte y precisa.

PARA CORTAR PLEX

Puede cortar el plex directamente de la carrura o a partir de una muestra. Es posible cortar un plex exactamente a la medida del margen de la carrura, para pegarlo. También puede cortarse a una medida mayor para colocarlo a presión, o bien a una medida más pequeña para colocarlo con junta. En cualquiera de estos casos, el manejo es sencillo y rápido.

PARA HACER MOLDES

En la actualidad esta máquina se utiliza sobretodo para hacer la muestra que colocaremos en la máquina de cortar cristales, a partir de la cual, haremos el cristal.

Características:

Voltaje:	220 V
Peso:	10 Kg
Potencia:	1/15 c.v.
Velocidad de rotación:	5000 r.p.m
Medidas:	270 x 200 x 300 mm

No. 3-0700-0-0



RECAMBIOS PARA MÁQUINA DE CORTAR CRISTALES


Correa motor (interior)

No. 3-0590-0-0



Correa exterior
Tubo de goma (1 m)
Protección plástica
Motor 220 V
Bomba de agua
Depósito de agua

No. 3-0591-0-0
No. 3-0592-0-0
No. 3-0593-0-0
No. 3-0594-0-0
No. 3-0595-0-0
No. 3-0596-0-0



Bloque de trabajo completo

No. 3-0677-0-0



Acc. fijar cristales bombeados

No. 3-0571-0-0

PLANCHAS DE CRISTAL DE RECAMBIO

PLANAS




Diámetro	Grosor	No.
40	0,7 mm	No. 2-1052-0-.7
40	0,9 mm	No. 2-1052-0-.9
40	1,1 mm	No. 2-1052-0-1.1
40	1,3 mm	No. 2-1052-0-1.3
40	1,5 mm	No. 2-1052-0-1.5
40	1,8 mm	No. 2-1052-0-1.8
30	0,7 mm	No. 2-1051-0-.7
30	0,9 mm	No. 2-1051-0-.9
30	1,1 mm	No. 2-1051-0-1.1
30	1,3 mm	No. 2-1051-0-1.3
30	1,5 mm	No. 2-1051-0-1.5
30	1,8 mm	No. 2-1051-0-1.8

BOMBEADAS

Diámetro	Grosor	No.
40	0,9 mm	No. 2-1053-0-.9

MUELA DE RECAMBIO



No. 3-0582-0-0
No. 3-0583-0-0
No. 3-0584-0-0
No. 3-0602-0-0
No. 3-0581-0-0

CONSUMIBLES PARA MÁQUINA DE CORTAR CRISTALES

Resina molde K 1

Bote de 200 gr	No. 3-0489-0-0
Bote de 1000 gr	No. 3-0487-0-0



Líquido endurecedor K2

Frasco de 250 ml	No. 3-0488-0-0
Frasco de 500 ml	No. 3-0486-0-0



Aceite emulsionable K3

Frasco de 250 gr	No. 3-0598-0-0
------------------	-----------------------



Aceite lubricante K4

Frasco de 50 gr	No. 3-0599-0-0
-----------------	-----------------------



Piedra corindón
Para limpiar la muela

No. 3-0601-0-0

